

Garant**SC.T 120408, Zvrst: HB725**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	260766 HB725
GTIN	4045197957009
Razred artikla	21G

Opis

SC.T 120408 HB725 Radij rezila: 0,8 mm

Zvrst: HB725

Lomilec odrezkov: UM

Toleranca: M

Globina reza a_p : 0,2 - 4 mm

Podajanje f: 0,05 - 0,5 mm/v

Tehnični opis

Lomilec odrezkov	UM
Globina reza a_p	0,2 - 4 mm
Glavna uporaba	UNI
Zvrst	HB725
Podajanje f	0,05 - 0,5 mm/v
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Radij rezila	0,8 mm

Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	50 - 250 m/min
Rezalni material	HM
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba obdelava
ISO-oznaka obračalne ploščice	SCMT 120408
Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Toleranca	M
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje