

**Vijačna spona iz temprane litine, Vpenjalne letve: 100mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	860100 100
GTIN	4008158004051
Razred artikla	82C

Opis**Izvedba:**

Kakovostne vpenjalne čeljusti iz temprane litine; čvrsta galvansko cinkana in narebričena prizmatična drsna tračnica iz profilnega jekla. Lahko tekoče jekleno vreteno, brunirano s trapeznim navojem in premično pritisno ploščico. Hitra nastavitvev zateznega momenta, zanesljivo vpetje. Z zaščitno kapo iz umetne mase na pritisni površini.

Standard:**DIN 5117****Tehnični opis**

Območje vpenjanja	100 mm
Prevesna dolžina	50 mm
Presek vodila	15×5 mm
Vrsta izdelka	Spone

