

HOLEX**Vijačna spona iz temprane litine, Vpenjalne letve: 1250mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	860100 1250
GTIN	4008158011905
Razred artikla	82C

Opis**Izvedba:**

Kakovostne vpenjalne čeljusti iz temprane litine; čvrsta galvansko cinkana in narebričena prizmatična drsna tračnica iz profilnega jekla. Lahko tekoče jekleno vreteno, brunirano s trapeznim navojem in premično pritisno ploščico. Hitra nastavitvev zateznega momenta, zanesljivo vpetje. **Brez zaščitne kapice.**

Standard:**DIN 5117****Tehnični opis**

Presek vodila	35×11 mm
Prevesna dolžina	120 mm
Območje vpenjanja	1250 mm
Vrsta izdelka	Spone

