


**Lahka vijajna spona iz temprane litine, Vpenjalne letve: 250mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	860200 250
GTIN	4008158006994
Razred artikla	82C

Opis**Izvedba:**

Kakovostne vpenjalne čeljusti iz temprane litine; čvrsta galvansko cinkana in narebričena prizmatična drsna tračnica iz profilnega jekla. Lahko tekoče jekleno vreteno, brunirano s trapeznim navojem in premično pritisno ploščico. Hitra nastavitvev zateznega momenta, zanesljivo vpetje. Z zaščitno kapo iz umetne mase na pritisni površini.

Standard:**DIN 5117****Tehnični opis**

Prevesna dolžina	100 mm
Območje vpenjanja	250 mm
Presek vodila	27×7 mm
Vrsta izdelka	Spone