



## Vijačna spona iz temprane litine, Vpenjalne letve: 1500mm



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	860100 1500
GTIN	4008158011936
Razred artikla	82C

### Opis

#### Izvedba:

Kakovostne vpenjalne čeljusti iz temprane litine; čvrsta galvansko cinkana in narebričena prizmatična drsna tračnica iz profilnega jekla. Lahko tekoče jekleno vreteno, brunirano s trapeznim navojem in premično pritisno ploščico. Hitra nastavitev zateznega momenta, zanesljivo vpetje. **Brez zaščitne kapice.**

#### Standard:

**DIN 5117**

### Tehnični opis

Območje vpenjanja	1500 mm
Prevesna dolžina	120 mm
Presek vodila	35×11 mm
Vrsta izdelka	Spone

