

Garant**Komponente za predalni blok na kolesih Smer potiskanja, stranska stena, Tip: R36E****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	942948 R36E
GTIN	4045197439284
Razred artikla	91H

Opis**Izvedba:**

Par transportnih nosilcev s kolesi – s po 2 trdno nameščenima in 2 kolesoma za zavijanje (\varnothing 100 mm) z zavoro, kolesa so nameščena na nosilno traverzo. **Upoštevajte smer vrtenja koles.** Nosilnost 600 kg pri enakomerno porazdeljenem bremenu.

Primerno za:

Par transportnih nosilcev s kolesi, primeren za ohišje omare za orodje iz kataloške skupine 94 (do 08/2019) z **dimenzijami 36×36E, 54×36E, 64×36E, 78×36E**. Iz varnostnih razlogov (nevarnost prevračanja) je maksimalna uporabna višina ohišja 1225 mm (pri 78×36E je maksimalna uporabna višina 900 mm). **Potiskanje s strani stranske stene.**

Napotek:

- **Predali v omarah za orodje na kolesih morajo biti opremljeni z zaporo proti izvlečenju. Predali se pri zapiranju avtomatsko zapahnejo, s čimer je preprečeno, da bi se med transportom odpirali. Zapore proti izvlečenju za predale iz kataloške skupine 94 (do 08/2019) najdete pod art. 949605 v seznamu nadomestnih delov.**
- **Pri nosilnosti koles (600 kg) upoštevajte tudi lastno maso omare.**
- **Upoštevajte želeno smer vrtenja koles.**

Tehnični opis

Tip	R36E
Število koles za zavijanje z zavoro	2

Število koles za zavijanje brez zavore	2
Ø trdno nameščenega kolesa	100 mm
Ø kolesa za zavijanje	100 mm
maksimalna skupna nosilnost	600 kg
Smer vrtenja	Smer globine omare
Vrsta izdelka	Ročaj