

**Garnitura čeljusti z nazobčenim robom, 3-delna, za glavo, Ø 250 mm, Tip: 1****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	313955 1
GTIN	2050001946034
Razred artikla	33T

Opis**Izvedba:**

Kaljene vpenjalne čeljusti. Za zunanje vpenjanje surovcev z ozobljenjem $1,5 \times 60^\circ$.
Bruniran.

Napotek:

Primerni za BISON – 2405K; Kitagawa B 200/BA/HOB/NL/N/NA;
Matsumoto H/HA/ZA.

Tehnični opis

Vpenjalna širina	43 - 81 mm
Širina utora n	16 mm
Navoj M	M6
Značilnost blagovnega imena	Ø 250 mm
Vrsta izdelka	Čeljusti za stružno glavo za kompaktni vpenjalnik