



Pnevmatski vibracijski brusilnik, Tip: 59043



Podatki za naročanje

| | |
|-----------------------|--------------|
| Številka za naročanje | 079656 59043 |
| GTIN | 616026590434 |
| Razred artikla | 03R |

Opis

Izvedba:

Zmogljivi vibracijski brusilniki s samopritrdilnimi brusnimi krožniki iz uretana. **Udobna uporaba** zaradi kompozitnega ohišja z majhno maso in ergonomičnega držala za roko. **Robusten in miren pnevmatski pogon skoraj brez vibracij** z jeklenim cilindrom, nizka raven hrupa. Vibracijski brusilnik Dynorbital-Spirit (152 mm) za centralno odsesavanje. Za **fino brušenje** s hodom 2,5 mm. **Lastno odsesavanje** prek cevi in priložena vrečka za prah vklj. s samopritrdilnim brusnim krožnikom art. 567872 vel. 150.

Obseg dobave:

Vklj. s potrebnimi mazalkami.

Napotek:

Za samopritrdilne brusne diske glejte št. 567775 ali 567901.

Samopritrdilne brusne krožnike DynaMaze za art. 079655 in art. 079656 vel. X61V in vel. 58436 najdete pod art. 567872 vel. 150.

Tehnični opis

| | |
|---------------------|--------------------|
| Vrsta odsesavanja | Lastno odsesavanje |
| Delovni hrup | 77 dB(A) |
| Masa | 0,6 kg |
| Ø brusnega krožnika | 150 mm |

| | |
|------------------------------------|-------------------------|
| Maksimalno število vrtljajev | 12000 min ⁻¹ |
| Maksimalne vibracije v skladu z EN | < 2,5 m/s ² |
| Največja poraba stisnjenega zraka | 396 l/min |
| Oznaka proizvajalca | Dynaorbital 152mm |
| Hod | 2,5 mm |
| Vrsta izdelka | Vibracijski brusilnik |

Pribor

| | |
|---|------------|
| Samopritrdilni brusni diski, brusni papir (A)6 + 1 lukenj Zrnatost 320 | 567775 320 |
| Samopritrdilni brusni diski, brusni papir (A)6 + 1 lukenj Zrnatost 800 | 567775 800 |
| Samopritrdilni brusni diski, brusni papir (A)6 + 1 lukenj Zrnatost 240 | 567775 240 |
| Samopritrdilni brusni diski, brusni papir (A)6 + 1 lukenj Zrnatost 400 | 567775 400 |
| Samopritrdilni brusni diski, brusni papir (A)6 + 1 lukenj Zrnatost 180 | 567775 180 |
| Samopritrdilni brusni diski, brusni papir (A)6 + 1 lukenj Zrnatost 120 | 567775 120 |
| Samopritrdilni brusni diski, brusni papir (A)6 + 1 lukenj Zrnatost 40 | 567775 40 |
| Samopritrdilni brusni diski, brusni papir (A)6 + 1 lukenj Zrnatost 80 | 567775 80 |
| Samopritrdilni brusni diski, brusni papir (A)6 + 1 lukenj Zrnatost 600 | 567775 600 |
| Samopritrdilni brusni diski, brusni papir (A)6 + 1 lukenj Zrnatost 60 | 567775 60 |