

rapid**Avtomatski navijalnik gibljive cevi, Tip: 15SCS****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	080070 15SCS
GTIN	2050001946843
Razred artikla	08A

Opis**Izvedba:**

Avtomatski navijalnik gibljive cevi v ohišju iz umetne mase s PU gibljivo cevjo in **vodilom cevi** za namestitev na steno z vrtljivo montažno ploščo. **Vklj. z RAPID-SCS.**

Širina: 465 mm

Globina: 220 mm

Višina: 400 mm

Maksimalni obratovalni tlak: 16 bar

Izhodni priključek: 3/8 AG col

Vhodni priključek: 3/8 AG col

Tehnični opis

Uporabna dolžina cevi	15 m
Maksimalni obratovalni tlak	16 bar
Notranji Ø cevi	10 mm
Izhodni priključek	3/8 AG col
Vhodni priključek	3/8 AG col
Globina ohišja	220 mm

Širina ohišja	465 mm
Višina ohišja	400 mm