

**Pometalni stroj, Oznaka proizvajalca: SW200****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	078550 SW200
GTIN	5715492191963
Razred artikla	07C

**Opis****Izvedba:**

**Ročna naprava za pometanje** z dvema stranskima omeloma in glavnim pometalnim valjem, ki omogočajo nastavljanje višine za optimalno čiščenje različnih vrst površine.

Ročni pogon, **velik zbiralnik** in preklopni ročaj.

**Primerna za notranje in zunanje področje.**

**Uporaba:**

Za trda tla in preproge. Idealna za pometanje listja, manjših količin suhe umazanije, kronskih zamaškov, cigaretnih ogorkov ipd.

**Obseg dobave:**

Ročna naprava za pometanje, glavni pometalni valj, stranska omela, vgrajeni filtri. Glavni pometalni valj in stransko omelo.

**Tehnični opis**

Masa	19,5 kg
Dolžina	1470 mm
Širina	850 mm

Oznaka proizvajalca	SW200
Delovna širina s stranskim omelom	700 mm
Prostornina zbiralnika	38 l
Višina	1120 mm
Teoretična površinska zmogljivost	2800 m <sup>2</sup> /h
Vrsta izdelka	Pometalni stroj