



## LED-EX žepna svetilka z baterijami, Tip: 4AA2B



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	081521 4AA2B
GTIN	032705146523
Razred artikla	08C

### Opis

#### Izvedba:

Žepna svetilka z zaščito proti eksploziji, testirana v skladu z veljavnimi smernicami ATEX.

**Visokozmogljive LED-sijalke** so odporne proti udarcem, prahu in vodi.

Z **reflektorjem z LED tehnologijo. Ročna svetilka LED s primarno in sekundarno lučjo**, sprednji snop za primarno svetlobo (sveti naprej), vrtljivo stikalo za sekundarno svetlobo (sveti v stopala). Brez skrajšanja časa delovanja pri uporabi obeh svetlobnih snopov hkrati.

#### Funkcija:

IP67: Obstajajo zaščita proti začasni potopitvi v vodo, zaščita pred vdorom prahu (odpornost proti prahu) in popolna zaščita pred dotikanjem.

#### Obseg dobave:

Vklj. s 4 baterijami art. 081557 LR6.

### Tehnični opis

Tip baterij	Mignon, AA
Vrsta IP-zaščite	IP 67
Masa	153 g
Svetlobni tok	170 lm
Ø glave	35 mm
Cona ATEX	cona 0
Cona ATEX	cona 20
Barva ohišja	rumena

Število vključenih baterij	4
Čas obratovanja	6 h
Svetlobni tok, stopnja 2	20 lm
Celotna dolžina	158 mm
Lastnosti naprave	Primerno za EX-področje
Napajanje	Baterijsko napajanje
Vrsta izdelka	Žepna svetilka

## Pribor

Alkalne manganove baterije Mednarodna velikost izvedbe LR6	081551 LR6
Alkalne manganove baterije Mednarodna velikost izvedbe LR6	081552 LR6
Alkalne manganove baterije Mednarodna velikost izvedbe LR6	081553 LR6
Alkalne manganove baterije Mednarodna velikost izvedbe LR6	081554 LR6
Li-kovinske baterije Mednarodna velikost izvedbe LR6	081559 LR6
Alkalne manganove baterije Mednarodna velikost izvedbe LR6	081561 LR6