



Akumulatorska LED delovna svetilka, Poraba moči: 17 W



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	081254 17
GTIN	5708997354391
Razred artikla	08C

Opis

Izvedba:

Robustne LED delovne svetilke z aluminijastim ohišjem, odpornim proti udarcem in gumijastim zaščitnim robom.

- **Mehka, zasenčena, neslepeča svetloba brez učinka segrevanja.**
- **Velika svetilna moč, nizka poraba energije, dolga življenjska doba.**
- **Primeren tudi za uporabo na prostem in v vlažnih prostorih.**

Delovne svetilke NOVA z vgrajenim nosilnim ročajem. Visokozmogljive svetleče diode COB s petstopenjsko funkcijo zatemnitve, možnost vrtenja.

Vrsta IP-zaščite: IP 67

Cona ATEX: brez

Svetlobni tok: 150 - 1500 lm

Vrednost CRI: 80

Število vključenih akumulatorjev: 1

Vrsta akumulatorja: Li-ionski

Celotna dolžina: 163 mm

Tehnični opis

Barvna temperatura	6000 K
--------------------	--------

Kapaciteta akumulatorja	5,4 A-h
Napetost akumulatorja	3,7 V
Napajanje	Akumulatorsko napajanje
Vrsta akumulatorja	Li-ionski
Cona ATEX	brez
Vrsta IP-zaščite	IP 67
Svetlobni tok	150 - 1500 lm
Število vključenih akumulatorjev	1
Celotna višina	163 mm
Celotna dolžina	163 mm
Celotna širina	63 mm
Vrednost CRI	80
Masa	710 g

Pribor

Trinožno stojalo Višina 1,35-3 m	081252 1,35-3
----------------------------------	---------------