



Varnostni navijalnik gibljive cevi, ohišje iz umetne mase Visokotlačni, Ø 11 ×16 mm, Tip: 10S



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	080077 10S
GTIN	7391390327383
Razred artikla	08A

Opis

Izvedba:

Varnostni navijalnik gibljive cevi z vodilom za cev in nadzorovanim, močnim uvlekom cevi. Nezlomljivo, zaprto **ohišje iz umetne mase** za uporabo na področjih, kjer je veliko umazanije in prahu. Kompaktna izvedba in preprosta montaža na steno ali strop z območjem vrtenja **180°**. PU-cev, primerna za **večji pretok**; velika odpornost proti obrabi; z jeklenimi priključki za stisnjeni zrak.

Napotek:

Za spojke glejte art. 080286.

Tehnični opis

Maksimalni obratovalni tlak	12 bar
Notranji Ø cevi	11 mm
Uporabna dolžina cevi	10 m
Material cevi	Poliuretan
Vhodni priključek	1/2 col
Izhodni priključek	1/2 col

Barva ohišja	modra
Navijalna avtomatika SCS	da
Zunanji Ø cevi	16 mm
Barva cevi	modra
Material ohišja	Umetna masa
Višina ohišja	409 mm
Širina ohišja	490 mm
Globina ohišja	190 mm
primerno za	Visokotlačni
Značilnost blagovnega imena	Ø 11 × 16 mm
Vrsta izdelka	Navijalnik gibljive cevi

Pribor

Varnostna spojkaNotranji navoj Priključni notranji navoj 3/8 col	080286 3/8
Varnostna spojkaNotranji navoj Priključni notranji navoj 1/4 col	080286 1/4
Varnostna spojkaNotranji navoj Priključni notranji navoj 1/2 col	080286 1/2