

**VHM rezkar, TiAlN, Ø DC: 10mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	203619 10
GTIN	4045197958891
Razred artikla	12X

Opis**Izvedba:**

Za **fino obdelavo**. Specialna geometrija za optimalno odvajanje odrezkov. Za **obodno rezkanje kot zaključna obdelava**.
Zelo čvrsta izvedba z ojačanim jedrom.

Tehnični opis

Podajanje f_z za robljenje v jeklo < 900 N/mm ²	0,072 mm
Kot spirale	45 stopinj
Število zob Z	6
Toleranca nazivnega Ø	h10
Celotna dolžina L	80 mm
Smer pristavljanja	vodoravno
Ø rezila D_c	10 mm
Držalo	DIN 6535 HA s h6
Ø držala D_s	10 mm
Dolžina rezil L_c	30 mm
Kot posnetja roba	90 stopinj
Prevleka	TiAlN
Rezalni material	VHM
Standard	Tovarniški standard

Tip	N
Delovna širina a_e pri rezkanju z notranjim hlajenjem	0,05×D pri robljenju
Barvni prstan	brez
Vrsta izdelka	Kotni rezkar

Uporabniški podatki

	Primernost	V_c	ISO-oznaka
Jeklo < 500 N/mm	primerno	120 m/min	P
Jeklo < 750 N/mm	primerno	110 m/min	P
Jeklo < 900 N/mm	primerno	100 m/min	P
Jeklo < 1100 N/mm	primerno	90 m/min	P
Jeklo < 1400 N/mm	primerno	80 m/min	P
Jeklo < 55 HRC	primerno	60 m/min	H
Jeklo < 60 HRC	primerno	50 m/min	H
mokro maks.	primerno		
mokro min.	pogojno primerno		
suho	primerno		
Zrak	primerno		

Storitve

Brušenje držala Tip HB	129100 HB
------------------------	-----------