


**HOLEX****VHM rezkar, TiAlN, Ø DC: 20mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	203618 20
GTIN	4045197958846
Razred artikla	12X

**Opis****Izvedba:**

Za **fino obdelavo**. Specialna geometrija za optimalno odvajanje odrezkov. Za **obodno rezkanje kot zaključna obdelava**.<br>Zelo čvrsta izvedba z ojačanim jedrom.

**Tehnični opis**

Držalo	DIN 6535 HA s h6
Število zob Z	6
Smer pristavljanja	vodoravno
Toleranca nazivnega Ø	h10
Kot spirale	45 stopinj
Dolžina rezil $L_c$	38 mm
Podajanje $f_z$ za robljenje v jeklo < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,107 mm
Ø rezila $D_c$	20 mm
Ø držala $D_s$	20 mm
Celotna dolžina L	104 mm
Kot posnetja roba	90 stopinj
Prevleka	TiAlN
Rezalni material	VHM
Standard	Tovarniški standard

Tip	N
Delovna širina $a_e$ pri rezkanju z notranjim hlajenjem	$0,1 \times D$ pri robljenju
Barvni prstan	brez
Vrsta izdelka	Kotni rezkar

### Uporabniški podatki

	Primernost	$V_c$	ISO-oznaka
Jeklo < 500 N/mm	primerno	160 m/min	P
Jeklo < 750 N/mm	primerno	140 m/min	P
Jeklo < 900 N/mm	primerno	120 m/min	P
Jeklo < 1100 N/mm	primerno	110 m/min	P
Jeklo < 1400 N/mm	primerno	100 m/min	P
Jeklo < 55 HRC	primerno	70 m/min	H
Jeklo < 60 HRC	primerno	60 m/min	H
mokro maks.	primerno		
mokro min.	pogojno primerno		
suho	primerno		
Zrak	primerno		

### Storitve

Brušenje držala Tip HB	129100 HB
------------------------	-----------