

**Hitrovpenjalne glave za vrezovanje navoja M3–M12, Ø držala d: 40mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	319445 40
GTIN	4045197959669
Razred artikla	32P

Opis**Izvedba:**

Elastična izravnava dolžine, lahka pomičnost zaradi kroglične vodilne puše.

Standard:

DIN ISO 10889 / DIN 69880 und **VDI 3425**, Blatt 2.

Dodatni pribor:

Hitrovpenjalni vložki art. 335420 – 335620.

Tehnični opis

Ø držala d_1	40 mm
Barvna koda VDI-držala	VDI 40
Previsna dolžina L	61,5 mm
Izravnava dolžine na tlak	7 mm
Izravnava dolžine na vlek	7 mm
Zunanji Ø glave D	38 mm
Vrsta izdelka	VDI-glava za vrezovanje navoja

