

**Hitrovpenjalne glave za vrezovanje navoja M3–M12, Ø držala d: 20mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	319445 20
GTIN	4045197959645
Razred artikla	32P

**Opis****Izvedba:**

Elastična izravnava dolžine, lahka pomičnost zaradi kroglične vodilne puše.

**Standard:**

**DIN ISO 10889 / DIN 69880** und **VDI 3425**, Blatt 2.

**Dodatni pribor:**

**Hitrovpenjalni vložki** art. 335420 – 335620.

**Tehnični opis**

Barvna koda VDI-držala	VDI 20
Ø držala d <sub>1</sub>	20 mm
Previsna dolžina L	56 mm
Izravnava dolžine na tlak	7 mm
Izravnava dolžine na vlek	7 mm
Zunanji Ø glave D	38 mm
Vrsta izdelka	VDI-glava za vrezovanje navoja

