

**Hitrovpenjalne glave za vrezovanje navoja M6 – M20, Ø držala d: 40mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	319447 40
GTIN	4045197959683
Razred artikla	32P

**Opis****Izvedba:**

Elastična izravnava dolžine, lahka pomičnost zaradi kroglične vodilne puše.

**Standard:**

**DIN ISO 10889 / DIN 69880** und **VDI 3425**, Blatt 2.

**Dodatni pribor:**

**Hitrovpenjalni vložki** art. 335420 – 335620.

**Tehnični opis**

Barvna koda VDI-držala	VDI 40
Ø držala d <sub>1</sub>	40 mm
Previsna dolžina L	86 mm
Izravnava dolžine na tlak	12 mm
Izravnava dolžine na vlek	12 mm
Zunanji Ø glave D	54 mm
Vrsta izdelka	VDI-glava za vrezovanje navoja

