

Garant**Stožčasto grezilo 75°, neprevlečeni, Zunanji Ø Dc: 12,5mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	150425 12,5
GTIN	4045197959522
Razred artikla	11M

Opis**Izvedba:**

Prostori za odrezke so izbrušeni iz celega. Prosti ploskvi grezilnega stožca in obsega grezila tvorita rezalni rob s pozitivnim prostim kotom. Na ta način je rez pri globljem grezenju enakomeren in **ne prihaja do poskakovanja orodja**, kot pri posnemanju robov ali grezenju.

Tehnični opis

Zunanji Ø	12,5 mm
minimalni Ø grezila za izvrtino od	2,8 mm
Podajanje f v jeklo < 500 N/mm ²	0,12 mm/v
Celotna dolžina L	54 mm
Ø držala D _s	8 mm
Število rezil Z	3
Prevleka	neprevlečeni
Kot konice stožčastega grezila	75 stopinj
Rezalni material	HSS
Standard	Tovarniški standard
Držalo	Cilindrično držalo s h9
z notranjim hlajenjem	ne

Barvni prstan	brez
Vrsta izdelka	Stopenjska in stožčasta grezila

Uporabniški podatki

	Primernost	V _c	ISO-oznaka
Al (kratki odrezki)	primerno	33 m/min	N
Jeklo < 500 N/mm	primerno	28 m/min	P
Jeklo < 750 N/mm	primerno	27 m/min	P
Jeklo < 900 N/mm	pogojno primerno	27 m/min	P
mokro maks.	primerno		
suho	pogojno primerno		