

Klauke®**Velike stiskalne klešče, Tip: K06SYNCRO****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	729905 K06SYNCRO
GTIN	4012078001342
Razred artikla	76C

Opis**Izvedba:**

Močna glava s prestavo in vgrajenimi vrtljivimi profilnimi ploščicami. Ročaja iz cevi z držalom iz umetne mase. Dodelitev preseka je razvidna na profilnih ploščicah.

Enoročno nastavljanje profilne plošče. Zanesljiva dodelitev preseka s sinhroniziranim nastavljanjem profilne plošče. Z ergonomično oblikovanim dvokomponentnim ročajem in obojestransko zaščito proti zdrs. Ročice z možnostjo podaljšanja.

Uporaba:

Za neizolirane **kabelske čevlje** in **spojnike** (normalna izvedba).

Napotek:

Ni primerno za kabelske čevlje po DIN in za francoske kabelske čevlje CNF.

Stiskalne klešče za kabelske čevlje po DIN in francoske kabelske čevlje CNF so dobavljive po ponudbi.

Tehnični opis

Masa	2,6 kg
celotna dolžina	600 - 750 mm
za presek vodnika	6 - 120 mm ²
Vrsta izdelka	Stiskalne klešče