

HOLEX**Mehko kladivo brez odboja, prevlečeno z umetno maso, Ø glave kladiva:
35mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	755260 35
GTIN	4045197959713
Razred artikla	72D

Opis**Izvedba:**

Jekleno telo kladiva, brez odboja zaradi polnila iz jeklenih kroglic. Kladivo je v celoti prevlečeno z umetno maso. Temperaturna obstojnost od –20 °C do 90 °C.

Tehnični opis

Ø glave kladiva	35 mm
Material ročaja	Jeklo
Celotna dolžina	290 mm
Material ohišja	Jeklo
Masa	0,45 kg
Za material	s prevleko iz umetne mase
Dolžina glave	90 mm
Vrsta izdelka	Kladiva

