

Garant**List za zarezovanje eco, nevtralna, Višina lista h₅/širina zareze w: 19/2mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	273866 19/2
GTIN	4045197959799
Razred artikla	21W

Opis**Izvedba:**

S hlajenjem eco neposredno na rezilo in dodatnim hlajenjem prostih ploskev.

Uporaba:

Za globoke utore in za odrezovalno struženje velikih premerov.

Primerno za:

Držalo art. 274093 ali VDI-držalo art. 319132–319133.

Rezervni del:

Zapiralni vijak art. 279828 1.

Pazi:

Montažni ključ art. 279920 je potrebno naročiti posebej.

Napotek:

Od globine zareza 19,5 mm (do širine zareza 3 mm) oz. od globine zareza 24,5 mm (od širine zareza 4 mm) pride drugo rezilo v stik z obdelovancem. Pri tem lahko pride do nastanka brazd. Po potrebi uporabite enostranske ploščice za zarezovalno struženje art. 273656 – 273670. Garnitura vsebuje 2 lista za zarezovanje z ležiščem ploščice.

Tehnični opis

Višina lista h ₅	19 mm
Višina h ₁	15,7 mm
Širina zareze w	2 mm
za maksimalni Ø obdelovanca	40 mm
Serija	Eco
Celotna dolžina L	96 mm

Vrsta uporabe	nevtralna
z notranjim hlajenjem	da
možnost aksialnega zarezovanja	ne
Vrsta izdelka	List za zarezovanje