

**Weidmüller** **Dvopolni preizkuševalnik napetosti, Tip: COMBIPRO****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	473201 COMBIPRO
GTIN	4032248405749
Razred artikla	47A

**Opis****Izvedba:**

Dvopolni preizkuševalniki napetosti, ergonomična izvedba, ohišje iz umetne mase odporne proti vodi, udarcem in lomu, dva preizkusna ročaja z magnetnim držalom, primerna tudi za enoročno uporabo.

**Funkcija:**

IP65: Obstajajo zaščita proti curku vode z vseh smeri, zaščita pred vdorom prahu (odpornost proti prahu) in popolna zaščita pred dotikanjem.

**Uporaba:**

Za profesionalno, večstopenjsko preizkušanje napetosti, prevodnosti in polarnosti.

**Standard:**

**IEC / DIN EN 61243-3; VDE 0682-401**

**Obseg dobave:**

Vklj. z 2 baterijama art. 081561 vel. LR3, debelejšje merilne konice (z navojem), izolirne zaščitne kapice.

**Tehnični opis**

Razsvetljava merilnega mesta	da
Kategorija prenapetosti	CAT III 690 V; CAT IV 600 V

Preizkušanje smeri vrtilnega polja	da
Kalibriranje	I1
Art. vključenih baterij/akumulatorjev	081551 LR3
Preverjanje prevodnosti	optično/zvočno
Vrsta IP-zaščite	IP 65
Preizkusni tok za FI/RCD-zaščitna stikala	da
Število vključenih baterij	2
Oznaka proizvajalca	VT Combi Pro
Preverjanje polarnosti	da
Območje prikazovanja DC	6 - 690 V
Območje prikazovanja AC	6 - 690 V
Prikazovalnik	LED
Napajanje	Baterijsko napajanje
Napajanje	2× 081561 LR3
Vrsta izdelka	preizkuševalnika napetosti

## Storitve

Kalibriranje preizkuševalnika napetosti Tip S	027120 S
DAkKS-kalibriranje preizkuševalnika napetosti Tip S	027160 S

## Pribor

Alkalne manganove baterije Mednarodna velikost izvedbe LR3	081561 LR3
--	------------