

Weidmüller **Dvopolni preizkuševalnik napetosti, Tip: DIGIPRO****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	473201 DIGIPRO
GTIN	4032248405756
Razred artikla	47A

**Opis****Izvedba:**

Dvopolni preizkuševalniki napetosti, ergonomična izvedba, ohišje iz umetne mase odporne proti vodi, udarcem in lomu, dva preizkusna ročaja z magnetnim držalom, primerna tudi za enoročno uporabo. Preizkuševalnik napetosti za izmenično napetost s postopkom merjenja efektivne vrednosti True RMS. Test diod.

**Funkcija:**

IP65: Obstajajo zaščita proti curku vode z vseh smeri, zaščita pred vdorom prahu (odpornost proti prahu) in popolna zaščita pred dotikanjem.

**Uporaba:**

Za profesionalno, večstopenjsko preizkušanje napetosti, prevodnosti in polarnosti.

**Standard:**

**IEC / DIN EN 61243-3; VDE 0682-401**

**Obseg dobave:**

Vklj. z 2 baterijama art. 081561 vel. LR3, debelejšše merilne konice (z navojem), izolirne zaščitne kapice.

**Tehnični opis**

Prikazovalnik	Digitalni LCD prikazovalnik
---------------	-----------------------------

Območje prikazovanja DC	1 - 1500 V
Preizkušanje smeri vrtilnega polja	da
Upor	0 - 1,99 kΩ
Art. vključenih baterij/akumulatorjev	081551 LR3
Vrsta IP-zaščite	IP 65
Območje prikazovanja AC	1 - 1000 V
Kategorija prenapetosti	CAT III 1.000 V; CAT IV 600 V
Preizkusni tok za FI/RCD-zaščitna stikala	da
Oznaka proizvajalca	VT Digi Pro
Preverjanje polarnosti	da
Kalibriranje	I1
Število vključenih baterij	2
Preverjanje prevodnosti	optično/zvočno
Tipka za zadržanje vrednosti	da
Razsvetljava merilnega mesta	da
Merjenje frekvence	1 - 950 Hz
Napajanje	Baterijsko napajanje
Napajanje	2× 081561 LR3
Kapaciteta	0,05 - 1999 μF
Vrsta izdelka	preizkuševalnika napetosti

## Storitve

Kalibriranje preizkuševalnika napetosti Tip S	027120 S
DAkS-kalibriranje preizkuševalnika napetosti Tip S	027160 S

## Pribor

Alkalne manganove baterije Mednarodna velikost izvedbe LR3	081561 LR3
--	------------