

Weidmüller **Dvopolni preizkuševalnik napetosti, Tip: MASTER****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	473201 MASTER
GTIN	4032248405763
Razred artikla	47A

Opis**Izvedba:**

Dvopolni preizkuševalniki napetosti, ergonomična izvedba, ohišje iz umetne mase odporne proti vodi, udarcem in lomu, dva preizkusna ročaja z magnetnim držalom, primerna tudi za enoročno uporabo.

Funkcija:

IP54: Obstajajo zaščita proti brizganju vode z vseh smeri, zaščita pred odlaganjem prahu v notranjosti (zaščita proti prahu) in popolna zaščita pred dotikanjem.

Uporaba:

Za profesionalno, večstopenjsko preizkušanje napetosti, prevodnosti in polarnosti.

Standard:

IEC / DIN EN 61243-3; VDE 0682-401

Obseg dobave:

Vklj. z 2 baterijama art. 081561 vel. LR3, debelejšje merilne konice (z navojem), izolirne zaščitne kapice.

Tehnični opis

Kalibriranje	I1
Preverjanje polarnosti	da

Število vključenih baterij	2
Prikazovalnik	LED
Vrsta IP-zaščite	IP 54
Kategorija prenapetosti	CAT III 600 V; CAT IV 300 V
Območje prikazovanja AC	12 - 690 V
Art. vključenih baterij/akumulatorjev	081551 LR3
Območje prikazovanja DC	12 - 690 V
Oznaka proizvajalca	VT Master
Preverjanje prevodnosti	optično/zvočno
Napajanje	Baterijsko napajanje
Napajanje	2× 081561 LR3
Vrsta izdelka	preizkuševalnika napetosti

Storitve

Kalibriranje preizkuševalnika napetosti Tip S	027120 S
DAkkS-kalibriranje preizkuševalnika napetosti Tip S	027160 S

Pribor

Alkalne manganove baterije Mednarodna velikost izvedbe LR3	081561 LR3
------------------------------------------------------------	------------