

**Strojna/delovna svetilka, Tip: 5W****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	081321 5W
GTIN	2050001945921
Razred artikla	08C

Opis**Izvedba:**

Aluminijaste LED-delavniške svetilke, črne barve, s klecnim stikalom. Gumiran gibljiv vrat, magnetna noga. LED-delavniška svetilka 5 W, fokusiranje svetlobnega snopa 15–75°.

Izvedba, oglaševalsko besedilo:

· **Kot svetlobnega snopa 15–75°.**

Funkcija:

IP63: Obstajajo zaščita pred pršenjem vode, do 60° glede na običajni položaj delovanja, zaščita pred vdorom prahu (odpornost proti prahu) in popolna zaščita pred dotikanjem.

Napotek:

Poleg magnetne noge so po ponudbi na voljo sponka z navojem, stensko držalo, namizna noga in podstavek.

Tehnični opis

Napajanje	Omrežno napajanje
Ø magnetne noge	83 mm
Vrsta IP-zaščite	IP 63

Svetlobni tok	450 lm
Zamenljiva sijalka	ne
Svetilnost	5 W
Nazivna napetost	250 V
Celotna višina	480 mm
Vrsta izdelka	Namizna svetilka/ svetilka za delovno mesto