



Strojna/delovna svetilka, Tip: 6WDUO



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	081321 6WDUO
GTIN	2050001945938
Razred artikla	08C

Opis

Izvedba:

Aluminijaste LED-delavniške svetilke, črne barve, s klecnim stikalom. Gumiran gibljiv vrat, magnetna noga. LED-delavniška svetilka 2 × 6 vatov, glava svetilke z dvema 360° vrtljivima svetilnima moduloma.

Funkcija:

IP63: Obstajajo zaščita pred pršenjem vode, do 60° glede na običajni položaj delovanja, zaščita pred vdorom prahu (odpornost proti prahu) in popolna zaščita pred dotikanjem.

Napotek:

Poleg magnetne noge so po ponudbi na voljo sponka z navojem, stensko držalo, namizna noga in podstavek.

Tehnični opis

Vrsta IP-zaščite	IP 63
Ø magnetne noge	83 mm
Svetlobni tok	1200 lm
Napajanje	Omrežno napajanje

Zamenljiva sijalka	ne
Svetilnost	12 W
Nazivna napetost	250 V
Celotna višina	510 mm
Vrsta izdelka	Namizna svetilka/ svetilka za delovno mesto