



LED-žepna svetilka, Tip: P7



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	081485 P7
GTIN	4058205009898
Razred artikla	04B

Opis

Izvedba:

Serija High Performance LED LENSER za univerzalno uporabo. Preizkušena za padec z 1 m višine. LED Lenser sodi med vodilne proizvajalce LED žepnih svetilk. V **proti brizgajoči vodi zaščitenih ohišjih iz aluminija** so vsi kontakti pozlačeni, **kakovostne leče** združujejo homogeno svetlobo z malo izgubami. Vse visoko kakovostne žepne svetilke so opremljene s patentiranim sistemom **Advanced Fokus**.

- **Advanced Focus System (AFS)**

Advanced Focus System kombinira lečo in reflektor in tako združuje prednosti obeh sistemov. Rezultat je izjemno zbiranje svetlobe v fokusu ter pretežno homogen, defokusiran svetlobni stožec. Zaradi tega sodi AFS med najboljše fokusirne sisteme za svetilke s svetlečimi diodami na svetu.

- **Rapid Focus**

Običajne sisteme fokusiranja z vrtljivo mehaniko je treba običajno upravljati z obema rokama. Rapid Focus omogoča hitro enoročno regulacijo svetlobnega stožca.

Funkcija:

IPX4: Obstaja zaščita pred brizganjem vode z vseh smeri, vendar ni zaščite pred tujki ali dotikanjem.

Obseg dobave:

Vklj. z baterijo art. 081557 LR3.

Tehnični opis

Masa	175 g
Število vključenih baterij	4

Oznaka proizvajalca	P7
Advanced Focus System (AFS)	da
Ø glave	37 mm
Svetlobni tok	450 lm
Vrsta IP-zaščite	IP X4
Svetlobni tok, stopnja 2	40 lm
Čas obratovanja	25 h
Dobava s torbico za pas	da
Rapid Focus	da
Čas delovanja v 2. stopnji	25 h
Celotna dolžina	130 mm
Napajanje	Baterijsko napajanje
Mednarodna velikost izvedbe	LR3
Vrsta izdelka	Žepna svetilka