

**Močne klešče za armature, črno brunirane, Celotna dolžina: 300mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	706665 300
GTIN	4010995407124
Razred artikla	73D

Opis**Izvedba:**

S posebej ozko glavo in dolgimi ročaji. Zelo trda rezila, precizno brušena, glava svetla. Induktivno kaljeni rezili pribl. 64 HRC. Ročaja s prevleko iz umetne mase.

Uporaba:

Vitka in ozka oblika za obračanje težko dostopnih veznih žic

Material:

Specialno orodno jeklo, kovano v utopu in kaljeno v olju.

Tehnični opis

Za rezanje srednje trde žice do Ø	3,8 mm
celotna dolžina	300 mm
Glava	vitke
Ročaj	dolge
Material	Specialno orodno jeklo, kovano v utopu in kaljeno v olju
Površina	črno brunirane
Vrsta izdelka	Stiskalne klešče