

Garant**Brusno platno (A) robustno, zelo gibko, 230 × 280 mm, Zrnatost: 600****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	556790 600
GTIN	4045197959836
Razred artikla	51E

Opis**Izvedba:**

Gosto pletena, robustna in **zelo fleksibilna** bombažna tkanina (odporna proti olju in petroleju) z enakomerno razporejenimi in z umetno smolo vezanimi **brusnimi zrni iz običajnega korunda (A)**. Optimalna prilagoditev geometriji obdelovanca. **Brez cefranja, visoka učinkovitost in dolga življenjska doba.** Velikost pol 230 × 280 mm.

Zelo **robustna in fleksibilna brusna tkanina** (odporna proti olju in petroleju). Optimalna prilagoditev geometriji obdelovanca. Lahko jo vzdolžno ravno in ravno odtrgate, ne da bi se scefrala.

Uporaba:

Univerzalna uporaba, pretežno za ročno brušenje (gumijasta brusna držala glejte art. 557600).

Tehnični opis

Stopnja preciznosti	polirna
Zrnatost	600
Brusno sredstvo	Korund
Kratika za brusno sredstvo	A
Širina brusnega papirja	280 mm
Dolžina brusnega lista	230 mm
Značilnost blagovnega imena	230 × 280 mm

Vrsta izdelka

Brusna tkanina

Uporabniški podatki

	Primernost	V_c	ISO-oznaka
Alu Mg	primerno		
Jeklo < 900 N/mm	primerno		
Jeklo < 1400 N/mm	primerno		
Jeklo < 55 HRC	primerno		
Jeklo < 60 HRC	primerno		
Jeklo < 67 HRC	pogojno primerno		
INOX	primerno		
Ti	pogojno primerno		
GG(G)	primerno		
CuZn	primerno		
Umetna masa, GFK	primerno		
Les	primerno		
Laki	pogojno primerno		
Uni	primerno		
suho	primerno		