

 Atlas Copco

Pnevmatski udarni vijačnik, Tip: W2411



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	079171 W2411
GTIN	7322590051266
Razred artikla	03R

Opis

Izvedba:

Vsi tehnični podatki se nanašajo na pretočni tlak **6,3 barov** in podani notranji Ø cevi.

Zmogljivi udarni vijačniki.

Odvod zraka skozi ročaj, s preusmernim ventilom za **desni/levi tek**.

· **Dobra uravnoteženost in ergonimičnost.**

Uporaba:

Primerno za lažja montažna dela.

Rezervni del:

Izbrane garniture za vzdrževanje: garniture zamenljivih delov za preventivno vzdrževanje in popravila so za večino pnevmatskih orodij Atlas Copco na voljo po ponudbi.

Tehnični opis

Izvedba	Pištola
Delovni hrup	88 dB(A)
Višina	165 mm
Mere vpenjala za orodja	3/8 col

Maksimalni Ø vijaka (8.8 – 12.9)	M10
Priporočena velikost cevi (notranji Ø)	10 mm
Največja poraba stisnjenega zraka	678 l/min
Območje vrtilnega momenta	13 - 80 Nm
Maksimalne vibracije v skladu z EN	7 m/s ²
Oznaka proizvajalca	W2411
Masa	1 kg
Maksimalno število vrtljajev	7000 min ⁻¹
Dolžina	154 mm
Profil vpenjala za orodje	□
Priključek za stisnjeni zrak	1/4 col
Priključni navoj	BSP
Vrsta izdelka	Vijačniki (akumulatorski)