



Vpenjalni trn za skožnjo izvrtino, D1: 7,4mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	370015 7,4
GTIN	4046368380008
Razred artikla	37M

Opis

Izvedba:

- Osnovno telo iz konstrukcijskega jekla in jeklen vijak.
- Možnost 5-stranske obdelave.
- Zelo dobra natančnost ponovitve.
- Preprosta obdelava osnovnega telesa na želeni \emptyset vpenjanja.

Uporaba:

Za vpenjanje obdelovancev v obstoječi izvrtini.

Tehnični opis

D ₂ najmanjši \emptyset vpetja	4,1 mm
Zunanji \emptyset D ₁	7,4 mm
Zunanji \emptyset D	20 mm
Maks. vpenjalni hod	0,13 mm
\emptyset D ₃	M 2
H ₁	7,6 mm

maksimalni zatezni moment	0,7 Nm
Vpenjalna sila	1,1 kN
H	10,7 mm
Ø D ₄	M 2/13,7
Toleranca zunanjega Ø	h9
Vrsta izdelka	Vpenjalni trn