



Jeklena vijačna spona, Vpenjalne letve: 400mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	860500 400
GTIN	4008158034140
Razred artikla	83K

Opis

Izvedba:

Tračnica in nepremična čeljust sta iz vlečenega jekla, drsna čeljust pa iz jekla, kovanega v utopu, vse poboljšano in galvansko pocinkano. Lahko tekoče jekleno vreteno s trapeznim navojem, brunirano.

Premična pritisna plošča (zamenjava brez uporabe orodja) od vel. 160. Vpenjalna sila do 6000 N.

Tehnični opis

Presek vodila	28×11 mm
Prevesna dolžina	120 mm
Območje vpenjanja	400 mm
Vrsta izdelka	Spone

Pribor

Garnitura pritisnih kap8-delna Ø pritisne plošče 37 mm

860115 37