



## Jeklena vijačna spona, z ročico, Vpenjalne letve: 300mm



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	860600 300
GTIN	4008158034430
Razred artikla	83K

### Opis

#### Izvedba:

Tračnica in nepremična čeljust sta iz vlečenega jekla, drsna čeljust pa iz jekla, kovanega v utopu, vse poboljšano in galvansko pocinkano. Vpenjalna ročica z zobatim segmentom, ki se samodejno zaskoči. Odpiranje s pomočjo kljuge za sprostitev. Premična tlačna plošča, vpenjalna ročica s prevleko iz umetne mase.

Maksimalna vpenjalna sila do 8500 N.

#### Uporaba:

Za **hitro** in preprosto **vpenjanje z veliko vpenjalno silo**.

### Tehnični opis

Prevesna dolžina	140 mm
Presek vodila	28×11 mm
Masa	2,3 kg
Območje vpenjanja	300 mm
Vrsta izdelka	Spone

