

**Jeklena vijčna spona, Vpenjalne letve: 800mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	860550 800
GTIN	4045197335432
Razred artikla	82C

Opis**Izvedba:**

Tračnica in nepremična čeljust sta iz vlečenega jekla, drsna čeljust pa iz jekla kovanega v utopu, vse poboljšano in galvansko cinkano. Lahko tekoče jekleno vreteno s trapeznim navojem in premično pritisno ploščico. Vreteno je brunirano in opremljeno z zaščitnim pokivalom iz umetne mase.

Tehnični opis

Območje vpenjanja	800 mm
Presek vodila	29,5×14 mm
Prevesna dolžina	120 mm
Vrsta izdelka	Spone