

HOLEX**VHM rezkar, neprevlečeni, Ø e8 DC: 12mm****Podatki za naročanje**

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 202239 12 |
| GTIN | 4045197965004 |
| Razred artikla | 12X |

Opis**Izvedba:**

Z **ekscentrično brušenimi prostimi ploskvami** in dodatno **fino brušenimi** utori za odrezke, za **odlično odvajanje odrezkov** pri aluminijastih materialih z dolgimi odrezki.

Uporaba:

Za grobo in gladilno rezkanje.

Tehnični opis

| | |
|--|--------------------------------|
| Ø sprostivne D_1 | 11,5 mm |
| Število zob Z | 3 |
| Dolžina rezil L_c | 24 mm |
| Smer pristavljanja | vodoravno, poševno in navpično |
| Kot spirale | 45 stopinj |
| Toleranca nazivnega Ø | e8 |
| Ø držala D_s | 12 mm |
| Podajanje f_z za rezkanje utorov v aluminij s kratkimi odrezki | 0,05 mm |
| Celotna dolžina L | 100 mm |
| Držalo | DIN 6535 HA s h6 |
| Ø rezila D_c | 12 mm |
| Podajanje f_z za robljenje v aluminij s kratkimi odrezki | 0,07 mm |

| | |
|---|---|
| Prevesna dolžina L_1 vklj. s sprostitutvijo | 50 mm |
| Kot posnetja roba | 90 stopinj |
| Prevleka | neprevlečeni |
| Rezalni material | VHM |
| Standard | Tovarniški standard |
| Tip | W |
| Delovna širina a_e pri rezkanju | $0,5 \times D$ pri robljenju |
| Delovna širina a_e pri rezkanju z notranjim hlajenjem | Rezkanje utorov v polno, globina $1 \times D$ |
| Barvni prstan | rumena |
| Vrsta izdelka | Kotni rezkar |

Uporabniški podatki

| | Primernost | V_c | ISO-oznaka |
|---------------------|------------------|-----------|------------|
| Al | primerno | 170 m/min | N |
| Al (kratki odrezki) | primerno | 140 m/min | N |
| Al > 10% Si | primerno | 105 m/min | N |
| PMMA Akрил | primerno | 160 m/min | N |
| PE-HD | primerno | 110 m/min | N |
| PA 66 | primerno | 130 m/min | N |
| PEEK | primerno | 110 m/min | N |
| PF 31 | primerno | 90 m/min | N |
| Honeycomb sendvič | pogojno primerno | 160 m/min | N |
| Cu | primerno | 120 m/min | N |
| CuZn | primerno | 150 m/min | N |
| mokro maks. | primerno | | |
| mokro min. | pogojno primerno | | |
| suho | pogojno primerno | | |
| Zrak | pogojno primerno | | |

Storitve

Brušenje držala Tip HB

129100 HB