

**HOLEX****Jeklena vijačna spona, z ročico, Vpenjalne letve: 120mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	860650 120
GTIN	4045197494405
Razred artikla	82C

**Opis****Izvedba:**

Tračnica in nepremična čeljust sta iz vlečenega jekla, drsna čeljust pa iz jekla, kovanega v utopu, vse poboljšano in galvansko pocinkano. Vpenjalna ročica z zobatim segmentom, ki se samodejno zaskoči. Odpiranje s pomočjo kljuke za sprostitev. Premična tlačna plošča, vpenjalna ročica s prevleko iz umetne mase.

**Uporaba:**

Za **hitro** in preprosto **vpenjanje z veliko vpenjalno silo**.

**Tehnični opis**

Presek vodila	13,5×6,5 mm
Območje vpenjanja	120 mm
Masa	0,5 kg
Prevesna dolžina	60 mm
Vrsta izdelka	Spone

