

**Svedri za pločevino HSS dvostranski, neprevlečeni, Ø DC h8: 4mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	113421 4
GTIN	4045197964663
Razred artikla	12B

Opis**Izvedba:**

Površina vaporizirana.

Zelo odporni proti lomu zaradi kratke spirale in močno naraščajočega jedra. Konica je samocentrirna. **Svedri so po obodu zaokroženi** (brez faznih ploskev), da se sveder ne more zagozditi.

Konica oblike C.

Mere podobne DIN 1897.

Uporaba:

Posebej za vrtanje pločevine.

Tehnični opis

Celotna dolžina L	55 mm
Priporočena maksimalna globina vrtanja L ₂	8 mm
Nazivni Ø D _c	4 mm
Standard	DIN 1897
Dolžina utorov L _c	14 mm
Toleranca nazivnega Ø	h8
Število rezil Z	2
Kot konice	135 stopinj
Prevleka	neprevlečeni
Rezalni material	HSS

z notranjim hlajenjem	ne
Barvni prstan	brez
Vrsta izdelka	Spiralni svedri

Uporabniški podatki

	Primernost	V _c	ISO-oznaka
Al umetna masa	pogojno primerno		
Al (kratki odrezki)	pogojno primerno		
Jeklo < 500 N/mm	primerno		
Jeklo < 750 N/mm	pogojno primerno		
suho	primerno		