

**HOLEX****Svedri za pločevino HSS enostranski, neprevlečeni, Ø DC h8: 8,1mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	113341 8,1
GTIN	4045197964601
Razred artikla	12B

**Opis****Izvedba:**

**Zelo odporni proti lomu** zaradi kratke spirale in močno naraščajočega jedra. Konica je samocentrirna. **Svedri so po obodu zaokroženi** (brez faznih ploskev), da se sveder ne more zagozditi.

Površina vaporizirana.

Mere podobne DIN 1897.

Konica oblike C.

**Uporaba:**

**Posebej za vrtanje pločevine.**

**Tehnični opis**

Celotna dolžina L	79 mm
Nazivni Ø D <sub>c</sub>	8,1 mm
Toleranca nazivnega Ø	h8
Dolžina utorov L <sub>c</sub>	25 mm
Priporočena maksimalna globina vrtanja L <sub>2</sub>	12,9 mm
Število rezil Z	2
Standard	DIN 1897
Kot konice	135 stopinj
Prevleka	neprevlečeni
Rezalni material	HSS

z notranjim hlajenjem	ne
Barvni prstan	brez
Vrsta izdelka	Spiralni svedri

## Uporabniški podatki

	Primernost	V <sub>c</sub>	ISO-oznaka
Al umetna masa	pogojno primerno		
Al (kratki odrezki)	pogojno primerno		
Jeklo < 500 N/mm	primerno		
Jeklo < 750 N/mm	pogojno primerno		
suho	primerno		