

HOLEX**Svedri za pločevino HSS dvostranski, neprevlečeni, Ø DC h8: 6mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	113421 6
GTIN	4045197964717
Razred artikla	12B

Opis**Izvedba:**

Površina vaporizirana.

Zelo odporni proti lomu zaradi kratke spirale in močno naraščajočega jedra. Konica je samocentrirna. **Svedri so po obodu zaokroženi** (brez faznih ploskev), da se sveder ne more zagozditi.

Konica oblike C.

Mere podobne DIN 1897.

Uporaba:

Posebej za vrtanje pločevine.

Tehnični opis

Dolžina utorov L_c	19 mm
Število rezil Z	2
Nazivni Ø D_c	6 mm
Toleranca nazivnega Ø	h8
Priporočena maksimalna globina vrtanja L_2	10 mm
Celotna dolžina L	66 mm
Standard	DIN 1897
Kot konice	135 stopinj
Prevleka	neprevlečeni
Rezalni material	HSS

z notranjim hlajenjem	ne
Barvni prstan	brez
Vrsta izdelka	Spiralni svedri

Uporabniški podatki

	Primernost	V _c	ISO-oznaka
Al umetna masa	pogojno primerno		
Al (kratki odrezki)	pogojno primerno		
Jeklo < 500 N/mm	primerno		
Jeklo < 750 N/mm	pogojno primerno		
suho	primerno		