

**HOLEX****Svedri za pločevino HSS enostranski, neprevlečeni, Ø DC h8: 6,4mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	113341 6,4
GTIN	4045197964571
Razred artikla	12B

**Opis****Izvedba:**

**Zelo odporni proti lomu** zaradi kratke spirale in močno naraščajočega jedra. Konica je samocentrirna. **Svedri so po obodu zaokroženi** (brez faznih ploskev), da se sveder ne more zagozditi.

Površina vaporizirana.

Mere podobne DIN 1897.

Konica oblike C.

**Uporaba:**

**Posebej za vrtanje pločevine.**

**Tehnični opis**

Toleranca nazivnega Ø	h8
Dolžina utorov L <sub>c</sub>	21 mm
Standard	DIN 1897
Celotna dolžina L	70 mm
Število rezil Z	2
Priporočena maksimalna globina vrtanja L <sub>2</sub>	11,4 mm
Nazivni Ø D <sub>c</sub>	6,4 mm
Kot konice	135 stopinj
Prevleka	neprevlečeni
Rezalni material	HSS

z notranjim hlajenjem	ne
Barvni prstan	brez
Vrsta izdelka	Spiralni svedri

## Uporabniški podatki

	Primernost	V <sub>c</sub>	ISO-oznaka
Al umetna masa	pogojno primerno		
Al (kratki odrezki)	pogojno primerno		
Jeklo < 500 N/mm	primerno		
Jeklo < 750 N/mm	pogojno primerno		
suho	primerno		