



## Jeklena vijčna spona, Vpenjalne letve: 100mm



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	860500 100
GTIN	4008158033778
Razred artikla	83K

### Opis

#### Izvedba:

Tračnica in nepremična čeljust sta iz vlečenega jekla, drsna čeljust pa iz jekla, kovanega v utopu, vse poboljšano in galvansko pocinkano. Lahko tekoče jekleno vreteno s trapeznim navojem, brunirano.

Premična pritisna plošča (zamenjava brez uporabe orodja) od vel. 160. Vpenjalna sila do 6000 N.

### Tehnični opis

Presek vodila	15×6 mm
Območje vpenjanja	100 mm
Prevesna dolžina	60 mm
Vrsta izdelka	Spone

### Pribor

Garnitura pritisnih kap8-delna Ø pritisne plošče 23 mm

860115 23