

**Garant**

**Držalo za pehanje profila za 4-kotne rezalne vložke Ø DS 20 mm, od 4-kotnika: 10mm**

**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	290330 10
GTIN	4045197964397
Razred artikla	29K

**Opis****Napotek:**

- Pri obdelovalnih centrih uporabljajte za preverjanje orientacije vretena pripomoček za usmerjanje art. 290397 in merilno uro.
- Pri stružnicah brez Y-osi uporabite ekscentrično pušo art. 290391 – 290393 za natančno nastavitvev Y-koordinate.

**Tehnični opis**

Vijak	290399 1
Uporabna dolžina L <sub>1</sub>	40 mm
Srednji premik L <sub>3</sub>	4,8 mm
Minimalni Ø predvrtanja D <sub>min</sub>	9,1 mm
Za 4-kotnik	10 - 13 mm
Ø držala	20 mm
Ø nosilca rezil D <sub>1</sub>	10 mm
z notranjim hlajenjem	da
Dolžina držala L <sub>s</sub>	50 mm
Držalo	kombinirano držalo
Vrsta izdelka	Orodje za pehanje utorov in profila

