

Garant

Držalo za pehanje profila za 4-kotne rezalne vložke Ø DS 20 mm, od 4-kotnika: 8mm

**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	290330 8
GTIN	4045197964380
Razred artikla	29K

Opis**Napotek:**

- Pri obdelovalnih centrih uporabljajte za preverjanje orientacije vretena pripomoček za usmerjanje art. 290397 in merilno uro.
- Pri stružnicah brez Y-osi uporabite ekscentrično pušo art. 290391 – 290393 za natančno nastavitvev Y-koordinate.

Tehnični opis

Uporabna dolžina L ₁	30 mm
Vijak	290399 1
Minimalni Ø predvrtanja D _{min}	8 mm
Srednji premik L ₃	4 mm
Za 4-kotnik	8 - 10 mm
Ø držala	20 mm
Ø nosilca rezil D ₁	8 mm
z notranjim hlajenjem	da
Dolžina držala L ₅	50 mm
Držalo	kombinirano držalo
Vrsta izdelka	Orodje za pehanje utorov in profila

