

Garant

Držalo za pehanje profila za 4-kotne rezalne vložke Ø DS 32 mm, od 4-kotnika: 27mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	290334 27
GTIN	4045197965462
Razred artikla	29K

Opis

Napotek:

- Pri obdelovalnih centrih uporabljajte za preverjanje orientacije vretena pripomoček za usmerjanje art. 290397 in merilno uro.
- Pri stružnicah brez Y-osi uporabite ekscentrično pušo art. 290391 – 290393 za natančno nastavitve Y-koordinate.

Tehnični opis

Minimalni Ø predvrtanja D_{min}	27 mm
Uporabna dolžina L_1	100 mm
Vijak	290399 3
Srednji premik L_3	14,5 mm
Za 4-kotnik	27 - 37 mm
Ø držala	32 mm
Ø nosilca rezil D_1	25 mm
z notranjim hlajenjem	da
Dolžina držala L_5	100 mm
Držalo	kombinirano držalo
Vrsta izdelka	Orodje za pehanje utorov in profila

