

Garant

Držalo za pehanje profila za 4-kotne rezalne vložke Ø DS 25 mm, od 4-kotnika: 19mm

**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	290332 19
GTIN	4045197965394
Razred artikla	29K

Opis**Napotek:**

- Pri obdelovalnih centrih uporabljajte za preverjanje orientacije vretena pripomoček za usmerjanje art. 290397 in merilno uro.
- Pri stružnicah brez Y-osi uporabite ekscentrično pušo art. 290391 – 290393 za natančno nastavitvev Y-koordinate.

Tehnični opis

Minimalni Ø predvrtanja D_{min}	18,975 mm
Srednji premik L_3	10,25 mm
Uporabna dolžina L_1	89 mm
Vijak	290399 3
Za 4-kotnik	19 - 27 mm
Ø držala	25 mm
Ø nosilca rezil D_1	18 mm
z notranjim hlajenjem	da
Dolžina držala L_3	90 mm
Držalo	kombinirano držalo
Vrsta izdelka	Orodje za pehanje utorov in profila

