

## Garant

**Držalo za pehanje profila za 4-kotne rezalne vložke  $\varnothing$  DS 32 mm, od 4-kotnika: 10mm**



## Podatki za naročanje

Številka za naročanje	290334 10
GTIN	4045197965424
Razred artikla	29K

## Opis

### Napotek:

- Pri obdelovalnih centrih uporabljajte za preverjanje orientacije vretena pripomoček za usmerjanje art. 290397 in merilno uro.
- Pri stružnicah brez Y-osi uporabite ekscentrično pušo art. 290391 – 290393 za natančno nastavitvev Y-koordinate.

## Tehnični opis

Vijak	290399 1
Uporabna dolžina $L_1$	40 mm
Minimalni $\varnothing$ predvrtanja $D_{min}$	9,1 mm
Srednji premik $L_3$	4,8 mm
Za 4-kotnik	10 - 13 mm
$\varnothing$ držala	32 mm
$\varnothing$ nosilca rezil $D_1$	10 mm
z notranjim hlajenjem	da
Dolžina držala $L_5$	100 mm
Držalo	kombinirano držalo
Vrsta izdelka	Orodje za pehanje utorov in profila

