

Garant

Držalo za pehanje profila za 6-kotne rezalne vložke Ø DS 25 mm, od 6-kotnika: 17mm


Podatki za naročanje

Številka za naročanje	290342 17
GTIN	4045197965622
Razred artikla	29K

Opis
Napotek:

- Pri obdelovalnih centrih uporabljajte za preverjanje orientacije vretena pripomoček za usmerjanje art. 290397 in merilno uro.
- Pri stružnicah brez Y-osi uporabite ekscentrično pušo art. 290391 – 290393 za natančno nastavitvev Y-koordinate.

Tehnični opis

Minimalni Ø predvrtanja D_{min}	16 mm
Srednji premik L_3	8,5 mm
Vijak	290399 2
Uporabna dolžina L_1	56 mm
Za 6-kotnik	17 - 28 mm
Ø držala	25 mm
Ø nosilca rezil D_1	15 mm
z notranjim hlajenjem	da
Dolžina držala L_s	90 mm
Držalo	kombinirano držalo
Vrsta izdelka	Orodje za pehanje utorov in profila

