

Garant

Držalo za pehanje profila za 6-kotne rezalne vložke \varnothing DS 32 mm, od 6-kotnika: 37mm

**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	290344 37
GTIN	4045197965691
Razred artikla	29K

Opis**Napotek:**

- Pri obdelovalnih centrih uporabljajte za preverjanje orientacije vretena pripomoček za usmerjanje art. 290397 in merilno uro.
- Pri stružnicah brez Y-osi uporabite ekscentrično pušo art. 290391 – 290393 za natančno nastavitvev Y-koordinate.

Tehnični opis

Uporabna dolžina L_1	126 mm
Vijak	290399 3
Srednji premik L_3	19,5 mm
Minimalni \varnothing predvrtanja D_{min}	37 mm
Za 6-kotnik	37 - 45 mm
\varnothing držala	32 mm
\varnothing nosilca rezil D_1	35 mm
z notranjim hlajenjem	da
Dolžina držala L_s	100 mm
Držalo	kombinirano držalo
Vrsta izdelka	Orodje za pehanje utorov in profila

