

**HOLEX****Jeklena vijačna spona, z ročico, Vpenjalne letve: 250mm****Podatki za naročanje**

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 860650 250    |
| GTIN                  | 4045197494436 |
| Razred artikla        | 82C           |

**Opis****Izvedba:**

Tračnica in nepremična čeljust sta iz vlečenega jekla, drsna čeljust pa iz jekla, kovanega v utopu, vse poboljšano in galvansko pocinkano. Vpenjalna ročica z zobatim segmentom, ki se samodejno zaskoči. Odpiranje s pomočjo kljuke za sprostitev. Premična tlačna plošča, vpenjalna ročica s prevleko iz umetne mase.

**Uporaba:**

Za **hitro** in preprosto **vpenjanje z veliko vpenjalno silo**.

**Tehnični opis**

|                   |            |
|-------------------|------------|
| Območje vpenjanja | 250 mm     |
| Masa              | 1,5 kg     |
| Presek vodila     | 22×10,5 mm |
| Prevesna dolžina  | 120 mm     |
| Vrsta izdelka     | Spone      |

